

**Carro para caixas com 5 superfícies de carga, Tipo: 5392****Dados do pedido**

Número do pedido	919882 5392
GTIN	4017976013176
Classe de artigo	96F

Descrição**Modelo:**

Construção de aço angular com punho de empurrar tubular. Painéis frontais, 1 painel longitudinal e teto revestidos com rede de arame com 40×40×4 mm, completamente soldada. Haste de fecho vertical com alavanca giratória e fechadura de cilindro. 1 prateleira fixa e 4 prateleiras soltas de placa de derivados de madeira com superfície em imitação de faia. As prateleiras podem ser ajustadas em grelha de 100 mm. A prateleira inferior não é ajustável. 2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis (com travão imobilizador), pneus de TPE e cubos com rolamentos de rolos. Sistema de travagem central TOTALSTOP nas rodas orientáveis.

Norma:**EN 1757-3****Pintura:**Azul brilhante RAL 5007, **revestido a pó.****Descrição técnica**

Norma	EN 1757-3
Altura da área de carga 5	1482 mm
Pega de empurrar	sim

Altura	1792 mm
Número de rodas fixas sem travão imobilizador	2
Peso	144 kg
Capacidade de carga por prateleira	90 kg
Largura	1170 mm
Tipo	5392
Largura da área de carga	1000 mm
Altura da área de carga 1	292 mm
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador	2
Material roda	TPE
Material da prateleira	Painéis sanduíche com superfície decorada em faixa
Ø da roda	200 mm
Altura da área de carga 4	1182 mm
Capacidade de carga total	750 kg
Altura da área de carga 2	582 mm
Altura da área de carga 3	882 mm
Profundidade	745 mm
Profundidade da área de carga	680 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe	100
Tipo de produto	Carro para caixas