



## Dados do pedido

Número do pedido	081517 MAGPEN3
GTIN	5708997351161
Classe de artigo	08C

## Descrição

### Modelo:

**Lanterna de trabalho LED com bateria** com LEDs de alto desempenho com elevada potência luminosa e ganchos de suspensão rebatíveis e rotativos e íman de retenção forte. Com regulação contínua da intensidade.

**Bateria** LED universal de grande intensidade luminosa com luz principal lateral e projetor na cabeça da lanterna. Com íman incorporado e clipe para bolso.

### Função:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de  $\varnothing < 12$  mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

### Material fornecido:

Incluindo cabo de carga USB.

## Descrição técnica

Designação do fabricante	MAG PEN3
Tensão da bateria	3,7 V
Período de iluminação	2 - 20 h
Zona ATEX	nenhum

Fluxo luminoso	15 - 150 lm
Peso	98 g
Capacidade da bateria	0,75 Ah
Tipo de proteção IP	IP 20
Número de baterias incluídas	1
Comprimento total	174 mm
Tipo de bateria	lão de lítio
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tipo de produto	Lanterna de bolso

---

## Acessórios

Carregador USB Tipo CABLE	081512 CABLE
---------------------------	--------------