



## Mesa de rodas com 2 superfícies de carga, Tipo: 2496B



### Dados do pedido

Número do pedido	919868 2496B
GTIN	4017976249605
Classe de artigo	96F

### Descrição

**Modelo:**

Construção de aço soldado.

2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis (com travão imobilizador), pneus de TPE, cubos com rolamentos de rolos.

Plataformas de chapa de aço **niveladas** com a estrutura.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Pintura:**

Azul brilhante RAL 5007, **revestido a pó**.

**Instrução:**

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

### Descrição técnica

Norma	EN 1757-3
Peso	42 kg
Material roda	TPE

capacidade de carga máxima	500 kg
Altura da área de carga em cima	860 mm
Profundidade	609 mm
Tipo	2496B
Altura	860 mm
Capacidade da área de carga em cima	200 kg
Largura	737 mm
Profundidade da área de carga	600 mm
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador	2
Largura da área de carga	600 mm
Número de rodas fixas sem travão imobilizador	2
Altura da área de carga em baixo	228 mm
Ø da roda	160 mm
Tipo de produto	Mesa de rodas