

Suporte de aperto rotativo SSSCL 45°, para pastilhas de corte reversíveis SC., esquerda, Tamanho da haste/placa: 10/09mm**Dados do pedido**

Número do pedido	260707 10/09
GTIN	4045197937469
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 23
Tamanho da placa	9 mm
Tamanho da haste	10 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SC.. 09T3..
Comprimento da cabeça L ₁	21 mm
Comprimento total L	70 mm
Largura funcional L ₄	14,25 mm
Código ISO do suporte	SSSCR/L 1010E09
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométricacom escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
