

fetra®**Mesa de rodas com 2 superfícies de carga, Tipo: 4820****Dados do pedido**

Número do pedido	919870 4820
GTIN	4017976048208
Classe de artigo	96F

Descrição**Modelo:**Construção de aço soldado, **bandejas à prova de óleo**.2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis (com travão immobilizador), pneus de TPE, cubos com rolamentos de rolos. **Bandejas à prova de óleo** com rebordo de **40 mm** de altura.**Norma:****EN 1757-3****Pintura:**Azul brilhante RAL 5007, **revestido a pó**.**Instrução:**

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descrição técnica

Número de rodas orientáveis com travão immobilizador	2
Tipo	4820
Número de rodas fixas sem travão immobilizador	2
Material roda	TPE
capacidade de carga máxima	400 kg

Largura	1021 mm
Altura	870 mm
Altura da área de carga em baixo	207 mm
Capacidade da área de carga em cima	200 kg
Peso	36 kg
Largura da área de carga	850 mm
Ø da roda	160 mm
Altura da área de carga em cima	829 mm
Norma	EN 1757-3
Profundidade da área de carga	500 mm
Profundidade	500 mm
Tipo de produto	Mesa de rodas