

Garant**Porta-brocas curto Forma AD, BT 50, Área de aperto: 1-16****Dados do pedido**

Número do pedido	303172 1-16
GTIN	4045197937971
Classe de artigo	31B

Descrição**Versão:**

Para rotação à direita e à esquerda.

Precisão de concentricidade $\leq 20 \mu\text{m}$.

- **Design fino.**
- **Transferência de líquido de arrefecimento direcionada para ferramentas com a IK.**
- **Binários de fixação ótimos na ferramenta.**

Com refrigeração interna até um máximo de 50 bar.

Material fornecido:

Inclui **chave de aperto**.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

Descrição técnica

Área de aperto	1 - 16 mm
Chave de aperto Torx® sobressalente n.º 625220	TX25
Ø exterior D	50 mm
Projeção medida A	106 mm
Alojamento	BT 50
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Norma de alojamento	JIS B6339

Ficha de dados

Forma	AD
Refrigeração interior	sim, com 50 bar máx.
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 20 μm
binário de aperto máximo $M_{d\text{ máx.}}$	≤ 14 Nm
Tipo de produto	Mandril curto