

**Garant****Fresa de grande avanço Power Q com rosca, para pastilhas de corte reversíveis XO..****Dados do pedido**

Número do pedido	212804 16/2
GTIN	4045197938299
Classe de artigo	21O

**Descrição****Peça sobresselente:**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

**Nota:**

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** com lâmina n.º **674252 tam. 8IP**. Trabalhar sempre com refrigeração interna ao usar extensões.

**Descrição técnica**

Ø das lâminas D <sub>c</sub>	16 mm
Número de arestas de corte Z	2
Ø D <sub>1</sub> h6	8,5 mm
Fresas circulares de perfuração a <sub>p</sub>	0,3 mm
Refrigeração interior	sim
Rosca de alojamento M	M8
Ø das fresas circulares de perfuração D <sub>máx.</sub>	30 mm
Ø das fresas circulares de perfuração D <sub>mín.</sub>	24 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Pastilha de corte reversível adequada	XOM.060310

Comprimento total L <sub>tot.</sub>	25 mm
Ângulo de ramping α <sub>máx.</sub>	3,73 grau
Ø D <sub>3</sub>	8 mm
Comprimento de ramping L para α <sub>máx.</sub>	6,13 mm
Série	Power Q
Modelo da haste	com rosca
Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Aceleração
Estratégia de maquinagem	HPC
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

---

## Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,2	211750 1,2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças Tipo 1	219799 1
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP