

Fresa de grande avanço Power Q com rosca, para pastilhas de corte reversíveis XD., Ø D/número de arestas de corte Z: 40/3mm



Dados do pedido

Número do pedido	212816 40/3
GTIN	4045197939333
Classe de artigo	210

Descrição

Peça sobresselente:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,0** com lâmina n.º **674252 tam. 15IP**.
Trabalhar sempre com refrigeração interna ao usar extensões.

Descrição técnica

Rosca de alojamento M	M16
Ø das lâminas D_c	40 mm
Ø D_2	29 mm
Pastilha de corte reversível adequada	XDM.120516
Número de arestas de corte Z	3
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{máx.}$	78 mm
Ø D_3	24 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{mín.}$	64 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{máx.}$	2,25 grau

Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx.}}$	20,34 mm
Comprimento total $L_{\text{tot.}}$	60 mm
Fresas circulares de perfuração a_p	1,5 mm
Refrigeração interior	sim
Série	Power Q
Modelo da haste	com rosca
Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Estratégia de maquinagem	HPC
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 5,0	211750 5,0
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP