

**Garant****GARANT Softcut HSI, com rosca, Ø D/número de arestas de corte Z: 40/5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	214904 40/5
GTIN	4045197939463
Classe de artigo	210

**Descrição****Modelo:**

Aço resistente ao desgaste com tratamento térmico e revestimento anticorrosivo. Apoio de pastilhas reversíveis preciso graças ao binário de aperto adaptado. Passo dos dentes largo e estreito para uma estratégia de fresagem individual.

**Utilização:**

Especialmente concebida para máquinas com acionamentos menos potentes e para processamento a maiores profundidades com diâmetros de passagem reduzidos.

**Instrução:**

Para poder usar todas as **4 arestas de corte**, a pastilha reversível deve ser rodada **sempre na direção indicada (sentido contrário ao dos ponteiros do relógio)**.

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** com lâmina n.º **674252 tam. 8IP**.

**Para cantos de 90° exatos, selecionar  $a_p = 6$  mm.**

**Descrição técnica**

Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Comprimento total L <sub>tot</sub>	40 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Ø das lâminas D <sub>c</sub>	40 mm
Número de arestas de corte Z	5

#profundidade máxima de corte $a_{p,max}$ #	6 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Rosca de alojamento M	M16
Pastilha de corte reversível adequada	SO.. 0836..
Série	Softcut®
Modelo da haste	com rosca
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de canto

## Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,2	211750 2,2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219863
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP