

## Fresa de chanfrar de 45° com haste Weldon, para pastilhas de corte reversíveis SP., Tipo: 11



### Dados do pedido

Número do pedido	216625 11
GTIN	4045197940179
Classe de artigo	220

### Descrição técnica

Comprimento total $L_{tot}$	80 mm
$\varnothing D$	11 mm
$\varnothing$ da haste $D_s$ h6	12 mm
$\varnothing$ de chanfragem máximo $D_{m\acute{a}x.}$	20 mm
Número de arestas de corte Z	2
Pastilha de corte reversível adequada	SP..060304
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Projeção $L_1$	32 mm
Modelo da haste	Haste Weldon
Ângulo de chanfragem para trás	45 grau
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Fresa de chanfrar

### Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP

674252 8IP

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,2

211750 1,2