



Ferramenta de serrilhamento direita, Tamanho da haste: 16mm



Dados do pedido

Número do pedido	290018 16
GTIN	4030741660733
Classe de artigo	29H

Descrição

Modelo:

Pino roscado na haste para correção do ângulo livre.

Pino móvel HM para maior resistência ao desgaste.

- **A pressão mínima reduz a carga sobre a peça de trabalho e a máquina.**
- **Fuso síncrono para fácil ajuste de suportes serrilhados e da altura da ponta.**

Descrição técnica

Altura da haste	16 mm
Pino móvel	299910 6
para \varnothing do recartilhado d_1	15 mm
para largura do recartilhado b	4 mm
para \varnothing do furo de recartilhado d_2	4 mm
Largura da haste	16 mm
Área de trabalho	0 - 15 mm
para perfil recartilhado	RGE30° BL/BR30°
para perfil recartilhado	RGE30° BL/BR30°
para perfil recartilhado	RGE45° BL/BR45°
para perfil recartilhado	RAA 2xAA

para perfil recartilhado

RGE45° BL/BR45°

Tipo de produto

Serrilhador