

**Porta-paletes elevador, Capacidade de carga: 1000****Dados do pedido**

Número do pedido	919916 1000
GTIN	4017976068152
Classe de artigo	96D

Descrição**Versão:**

Estrutura e garfos em estrutura monocoque resistente à torção.

Bomba manual hidráulica com apoio isento de manutenção. Timão robusto de tubo de aço com contra-apoio para operação de empurrar.

Legenda:

Amplitude de elevação de 85 - 800 mm.

Rodas de forquilha de poliuretano com Ø de 80 × 50 mm.

Rodas orientáveis de poliuretano com Ø de 180 × 50 mm.

Pintura:

Amarelo/preto, **revestido a pó.**

Descrição técnica

Largura do garfo	160 mm
Peso	110 kg
Comprimento	1540 mm
Ø das rodas orientáveis	180×50 mm

Largura	540 mm
Ø das rodas do garfo	80×50 mm
Material das rodas do garfo	Poliuretano
Material das rodas orientáveis	Poliuretano
Área de elevação	85 - 800 mm
Comprimento do garfo	1165 mm
Capacidade de carga	1000 kg
Tipo de produto	Carro elevador com sistema de tesoura