

**Garant****Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/07mm**

## Dados do pedido

Número do pedido	261352 16/07
GTIN	4045197941527
Classe de artigo	21T

## Descrição técnica

Desvio central $L_3$	11 mm
Comprimento total L	150 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{min.}$	19,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0702..
Tamanho da placa	7 mm
Altura de fixação $L_2$	15 mm
Código ISO do suporte	A16M SVVCR/L07
Ângulo de ajuste $\kappa$	72,5 grau
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 27
Comprimento da cabeça $L_1$	36 mm
Largura do pescoço $L_4$	12,9 mm
Profundidade útil T	6 mm
Ø haste $D_5$	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

## Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200	659957 200
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6