

Garant**Barra de mandrilar de aço A.. SVLCR 95°, para pastilhas de corte reversíveis VC., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 10/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261346 10/07
GTIN	4045197941459
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento total L	100 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	12,5 mm
Largura do pescoço L_4	7,5 mm
Desvio central L_3	7 mm
Código ISO do suporte	A10H SVLCR/L07
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0702..
Altura de fixação L_2	9 mm
Comprimento da cabeça L_1	22 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 27
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Tamanho da placa	7 mm
Profundidade útil T	5 mm
Ø haste D_s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de bits D 6,3 binário máximo 200	659905 200
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de bits D 6,3 binário máximo 200	659956 200
Ponta para Torx®, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção Perfil Torx® TX6	675155 TX6