

**Lâmina de corte em aço, neutro, Altura da lâmina h₅/largura de incisão w:
19/2,2mm****Dados do pedido**

Número do pedido	273000 19/2,2
GTIN	4045197941602
Classe de artigo	22B

Descrição**Utilização:**

Apenas em combinação com pastilhas de recorte n.º 273010.

Indicado para:

Suporte n.º 273896 – 273898 ou n.º 319132; 319133 (suporte de VDI).

Material fornecido:

Inclui chave para mudança de pastilhas.

Descrição técnica

Largura b ₂	1,6 mm
Altura h ₁	15,5 mm
Altura da lâmina h ₅	19 mm
#Largura de incisão w	2,2 mm
para peças de Ø máximo	40 mm
Comprimento total L	86 mm
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Lâmina de incisão

