

Garant

Barra de mandril de aço A.. SVLCR 95°, para pastilhas de corte reversíveis VC., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 8/05mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	261346 8/05
GTIN	4045197941404
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L ₁	15 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 26
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Desvio central L ₃	5 mm
Altura de fixação L ₂	7,5 mm
Código ISO do suporte	A08F SVLCR/L05
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0501..
Largura do pescoço L ₄	6 mm
Tamanho da placa	5 mm
Comprimento total L	80 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	9,2 mm
Profundidade útil T	3 mm
Ø haste D ₅	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométricacom escala, suporte de bits D 6,3 binário máximo 200	659905 200
Chave de parafusos dinamométricacom escala, suporte de bits D 6,3 binário máximo 200	659956 200
Ponta para Torx®, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção Perfil Torx® TX5	675155 TX5