

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento DC.T 11T308, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	260464 HB730-1
GTIN	4045197941442
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

#Raio do canto	0,8 mm
Material de corte	HM
Profundidade de corte a_p	0,4 - 3,3 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Aplicação principal	UNI
Tipo	HB730-1
Avanço f	0,15 - 0,35 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	35 - 230 m/min
Quebra-aperas	XUM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste

Revestimento	Nano-PVD
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T308
Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar