

**Garant**

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:  
10/07mm**

**Dados do pedido**

Número do pedido	261347 10/07
GTIN	4045197941497
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Comprimento total L	100 mm
Código ISO do suporte	A10H SVLCR/L07
Largura do pescoço L <sub>4</sub>	7,5 mm
Desvio central L <sub>3</sub>	7 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0702..
Tamanho da placa	7 mm
Altura de fixação L <sub>2</sub>	9 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	22 mm
Ø mínimo do furo prévio D <sub>mín.</sub>	12,5 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 27

Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau
Profundidade útil T	5 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de bits D 6,3 binário máximo 200	659905 200
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de bits D 6,3 binário máximo 200	659956 200