

**Garant****Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 10/07mm**

## Dados do pedido

Número do pedido	261338 10/07
GTIN	4045197941268
Classe de artigo	21T

## Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	13 mm
Código ISO do suporte	A10K SVJCR/L07
Desvio central $L_3$	1,5 mm
Altura de fixação $L_2$	9 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	18 mm
Comprimento total $L$	125 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0702..
Largura do pescoço $L_4$	6,3 mm
Tamanho da placa	7 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	142 grau
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 27
Ø haste $D_5$	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

---

**Acessórios**

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200

659957 200

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6