

**Carro de elevação com plataforma, Capacidade de carga: 150****Dados do pedido**

Número do pedido	919917 150
GTIN	4017976068312
Classe de artigo	96D

Descrição**Versão:**

Construção de aço laminado/chapa de aço com barra de empurrar tubular.

Bomba hidráulica com pistão cromado. Acionamento através de pedal. Válvula de descida com operação de precisão através de alavanca manual.

2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis (com travão imobilizador), pneus em poliuretano.

Pintura:

Cinza antracite RAL 7016, **revestido a pó**.

Descrição técnica

Comprimento da área de carga	700 mm
Largura da área de carga	450 mm
Comprimento	930 mm
Largura	450 mm
Ø da roda	100 mm
Peso	41 kg

Área de elevação	265 - 755 mm
Capacidade de carga	150 kg
Tipo de produto	Carro de elevação com plataforma