

**Garant****Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 8/05mm**

## Dados do pedido

Número do pedido	261353 8/05
GTIN	4045197941596
Classe de artigo	21T

## Descrição técnica

Tamanho da placa	5 mm
Comprimento total L	80 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0501..
Altura de fixação L <sub>2</sub>	7,5 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	15 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 26
Ø mínimo do furo prévio D <sub>min.</sub>	10,2 mm
Desvio central L <sub>3</sub>	5,5 mm
Código ISO do suporte	A08F SVVCR/L05
Ângulo de ajuste κ	72,5 grau
Largura do pescoço L <sub>4</sub>	6 mm
Profundidade útil T	3,5 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200	659957 200
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX5	674248 TX5