

Garant

Barra de mandrilar de aço A.. SVJCR 142°, para pastilhas de corte reversíveis VC., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 12/07mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	261338 12/07
GTIN	4045197941251
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 27
Comprimento total L	140 mm
Altura de fixação L ₂	11 mm
Código ISO do suporte	A12L SVJCR/L07
Comprimento da cabeça L ₁	18 mm
Desvio central L ₃	2 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0702..
Largura do pescoço L ₄	7,8 mm
Tamanho da placa	7 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	13 mm
Ângulo de ajuste κ	142 grau
Ø haste D _s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200	659957 200
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6