

Garant**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 8/05mm**

Dados do pedido

Número do pedido	261338 8/05
GTIN	4045197941275
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	5 mm
Desvio central L_3	3 mm
Código ISO do suporte	A08F SVJCR/L05
Comprimento da cabeça L_1	15 mm
Comprimento total L	80 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 26
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0501..
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	8 mm
Altura de fixação L_2	7,5 mm
Largura do pescoço L_4	6 mm
Ângulo de ajuste κ	142 grau
Ø haste D_5	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	$3 \times D$
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200

659957 200

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX5

674248 TX5