

Garant

Barra de mandrilar de aço A.. SVJCL 142°, para pastilhas de corte reversíveis VC., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 10/07mm

**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 261339 10/07 |
| GTIN | 4045197941299 |
| Classe de artigo | 21T |

Descrição técnica

| | |
|--|------------------|
| Desvio central L_3 | 1,5 mm |
| Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$ | 13 mm |
| Altura de fixação L_2 | 9 mm |
| Código ISO do suporte | A10K SVJCR/L07 |
| Comprimento da cabeça L_1 | 18 mm |
| Ângulo de ajuste κ | 142 grau |
| Comprimento total L | 125 mm |
| Largura do pescoço L_4 | 6,3 mm |
| Pastilha de corte reversível adequada | VC.. 0702.. |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 27 |
| Tamanho da placa | 7 mm |
| Ø haste D_s | 10 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de inserto | esquerda |
| Profundidade de torneamento interior até | 3×D |
| Refrigeração interior | sim |

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Torneamento longitudinal interior |
| Tipo de produto | Barra de mandrilar |

Acessórios

| | |
|---|------------|
| Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200 | 659957 200 |
| PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6 | 674248 TX6 |