

**Garant**

**Barra de mandrilar de aço A.. SVVCR 72,5°, para pastilhas de corte reversíveis VC., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 10/07mm**

**Dados do pedido**

Número do pedido	261352 10/07
GTIN	4045197941541
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0702..
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$ .	13,5 mm
Tamanho da placa	7 mm
Largura do pescoço $L_4$	6,8 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	72,5 grau
Comprimento da cabeça $L_1$	22 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 27
Comprimento total L	100 mm
Código ISO do suporte	A10H SVVCR/L07
Desvio central $L_3$	8 mm
Altura de fixação $L_2$	9 mm
Profundidade útil T	6 mm
Ø haste $D_s$	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200	659957 200
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6