

Garant**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
12/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261339 12/07
GTIN	4045197941282
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	13 mm
Código ISO do suporte	A12L SVJCR/L07
Desvio central L_3	2 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0702..
Ângulo de ajuste κ	142 grau
Altura de fixação L_2	11 mm
Tamanho da placa	7 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 27
Comprimento total L	140 mm
Largura do pescoço L_4	7,8 mm
Comprimento da cabeça L_1	18 mm
Ø haste D_s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200	659957 200
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6