

Garant**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 8/05mm****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 261339 8/05 |
| GTIN | 4045197941305 |
| Classe de artigo | 21T |

Descrição técnica

| | |
|--|-----------------------------------|
| Altura de fixação L_2 | 7,5 mm |
| Comprimento da cabeça L_1 | 15 mm |
| Pastilha de corte reversível adequada | VC.. 0501.. |
| Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$ | 8 mm |
| Código ISO do suporte | A08F SVJCR/L05 |
| Comprimento total L | 80 mm |
| Desvio central L_3 | 3 mm |
| Largura do pescoço L_4 | 6 mm |
| Ângulo de ajuste κ | 142 grau |
| Tamanho da placa | 5 mm |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 26 |
| Ø haste D_5 | 8 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de inserto | esquerda |
| Profundidade de torneamento interior até | 3×D |
| Refrigeração interior | sim |
| Aplicação | Torneamento longitudinal interior |

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200

659957 200

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX5

674248 TX5