

**fetra®****Carro de elevação com plataforma, Capacidade de carga: 250**

## Dados do pedido

Número do pedido	919917 250
GTIN	4017976068329
Classe de artigo	96D

## Descrição

**Versão:**

Construção de aço laminado/chapa de aço com barra de empurrar tubular. Bomba hidráulica com pistão cromado. Acionamento através de pedal. Válvula de descida com operação de precisão através de alavanca manual. 2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis (com travão imobilizador), pneus em poliuretano.

**Pintura:**

Cinzento antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

## Descrição técnica

Ø da roda	125 mm
Comprimento	1020 mm
Capacidade de carga	250 kg
Área de elevação	330 - 910 mm
Comprimento da área de carga	830 mm
Largura	500 mm

Peso	78 kg
Largura da área de carga	500 mm
Tipo de produto	Carro de elevação com plataforma