

**Lâmina de corte em aço, neutro, Altura da lâmina h5/largura de incisão w:  
32/3,1mm****Dados do pedido**

Número do pedido	273000 32/3,1
GTIN	4045197941657
Classe de artigo	22B

**Descrição****Utilização:**

Apenas em combinação com pastilhas de recorte n.º 273010.

**Indicado para:**

Suporte n.º 273896 – 273898 ou n.º 319132; 319133 (suporte de VDI).

**Material fornecido:**

Inclui chave para mudança de pastilhas.

**Descrição técnica**

#Largura de incisão w	3,1 mm
Altura da lâmina h <sub>5</sub>	32 mm
para peças de Ø máximo	100 mm
Altura h <sub>1</sub>	24,7 mm
Largura b <sub>2</sub>	2,4 mm
Comprimento total L	150 mm
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Lâmina de incisão

