

**Jogo de suportes de aperto rotativo, direita, Tamanho da haste: 16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	265130 16
GTIN	4045197941787
Classe de artigo	29W

**Descrição técnica**

Comprimento total L	100 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	20 mm
Código ISO do suporte	SCLCR 1616H09; SDJCR 1616H11; SSSCR 1616H12
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	20 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	17 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	27 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Tamanho da haste	16 mm
Peça sobresselente	269981 2
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

---

## Acessórios

Conjunto de peças sobresselentes para suporte de aperto Tipo 2	269981 2
Suporte de torneamento Tamanho da haste/placa 16/09	260006 16/09
Suporte de torneamento Tamanho da haste/placa 16/11	260308 16/11