

**Jogo de suportes de aperto rotativo, esquerda, Tamanho da haste: 25mm****Dados do pedido**

Número do pedido	265131 25
GTIN	4045197941848
Classe de artigo	29W

**Descrição técnica**

Comprimento total L	150 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	21,5 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	20 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 1204.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Código ISO do suporte	SCLCL 2525M12; SDJCL 2525M11; SSSCL 2525M12
Tamanho da haste	25 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	32 mm
Peça sobresselente	269981 3
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

---

## Acessórios

Conjunto de peças sobresselentes para suporte de aperto Tipo 3	269981 3
Suporte de torneamento Tamanho da haste/placa 25/12	260007 25/12
Suporte de torneamento Tamanho da haste/placa 25/11	260309 25/11
Suporte de torneamento Tamanho da haste/placa 25/12	260707 25/12