

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273665 0,8
GTIN	4045197941183
Classe de artigo	21L

Descrição

Utilização:

Com suporte para perfuração para largura de placa de 3 mm.

Instrução:

Os suportes de lâminas têm de ser reconicionados para corresponder à largura de incisão.

Descrição técnica

a_r	1,3 mm
para anel de retenção conforme DIN 471/472	0,7 mm
Largura de incisão w	0,8 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Aplicação principal	P
Aplicação secundária	K
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB7010
Ranuras conforme norma	DIN 471
Ranuras conforme norma	DIN 472

Número de trocas/cortes	2
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		