

**Pastilha de sangrar neutro, HBX25, Largura de incisão w: 2,2****Dados do pedido**

Número do pedido	273010 2,2
GTIN	4045197942319
Classe de artigo	22D

Descrição**Utilização:**

Apenas em combinação com lâmina de incisão n.º 273000.

Descrição técnica

Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,07 mm/U
Material de corte	HM
Largura de incisão w	2,2 mm
Revestimento	TiN
Condição de corte	contínuo
Tipo	HBX25
Número de trocas/cortes	1
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuração

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
contínuo	adequado		
seco	adequado		