



Dados do pedido

Número do pedido	290050 SET
GTIN	
Classe de artigo	29I

Descrição

Índice:

cada 1 un. ferramenta de serrilhamento Eco n.º 290035 e n.º 290040: Tam.16;20

3 un. recartilha n.º 290161: tam. 20×8/0,8

2 un. recartilha n.º 290161: tam. 20×8/1,0

cada 1 un. recartilha n.º 290176 e n.º 290181: Tam. 20×8/0,8;

20×8/1,0;

20×8/1,2

Descrição técnica

Sentido de corte	esquerda e direita
para perfil recartilhado	RBL 1×BR
para perfil recartilhado	RBR 1×BL
para perfil recartilhado	RGV30° 1×GE30°
para perfil recartilhado	RAA 2×AA
para perfil recartilhado	RGE45° BL/BR45°
para perfil recartilhado	RGV30° 1×GE30°

para perfil recartilhado	RGE30° BL/BR30°
para perfil recartilhado	RGE45° BL/BR45°
para perfil recartilhado	RGE30° 1×GV30°
para perfil recartilhado	RAA 1×AA
Tipo de produto	Serrilhador

Acessórios

Ferramenta de formar serrilhamento ECOuniversal Tamanho da haste 20	290036 20
Ferramenta de formar serrilhamento ECOuniversal Tamanho da haste 25	290036 25
Recartilha PM Ø do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/divisão dos dentes 20X8/1,0	290176 20X8/1,0
Ferramenta de formar serrilhamento ECOuniversal Tamanho da haste 16X	290036 16X
Recartilha PM Ø do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/divisão dos dentes 20X8/1,0	290161 20X8/1,0
Recartilha PM Ø do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/divisão dos dentes 20X8/1,2	290181 20X8/1,2
Recartilha PM Ø do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/divisão dos dentes 20X8/0,8	290176 20X8/0,8
Recartilha PM Ø do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/divisão dos dentes 20X8/1,2	290176 20X8/1,2
Recartilha PM Ø do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/divisão dos dentes 20X8/0,8	290181 20X8/0,8
Recartilha PM Ø do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/divisão dos dentes 20X8/1,0	290181 20X8/1,0
Ferramenta de formar serrilhamento ECOuniversal Tamanho da haste 16	290036 16
Recartilha PM Ø do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/divisão dos dentes 20X8/0,8	290161 20X8/0,8