

Garant**Bucha de aperto cilíndrica, Pinça de aperto ER: 16****Dados do pedido**

Número do pedido	319291 16
GTIN	4045197943590
Classe de artigo	31V

Descrição**Modelo:****Sistema de troca rápida de barras de mandrilar.**

Para acomodar sobre o diâmetro exterior num suporte de barras de mandrilar ou suporte para broca de pastilhas reversíveis.

Utilização:

Para processamento interno com barras de mandrilar.

Material fornecido:

Inclui porca de aperto com rosca exterior.

Instrução:

Predefinição, p. ex., via GARANT n.º 354760 VG1 ou 355010 VGBASIC com redução n.º 354773 (manga n.º 313291 tam. 25 com redução adicional n.º 319426; 319428 cada no tam. 40/32).

Também é possível a fixação direta de pinças ER.

Descrição técnica

indicado para	N.º 319283
Ø d ₁	25 mm
Ø de fixação	16 mm

Rosca M	M24×1
Ø do suporte de base d ₂	32,5 mm
l ₂ com adaptador intercambiável	40 mm
l ₂ com pinça de aperto ER	18 mm
Tipo de produto	Bucha de aperto