

Garant**Adaptador de troca rápida ER40, d=64,5, Ø de fixação: 12****Dados do pedido**

Número do pedido	319289 12
GTIN	4045197943682
Classe de artigo	31V

Descrição**Versão:**

O adaptador de troca rápida é aparafusado na bucha de aperto cilíndrica ou no suporte VDI para adaptação direta através de uma porca de aperto com rosca exterior.

Sistema de troca rápida de barras de mandrilar.**Utilização:**

Para processamento interno com barras de mandrilar.

Indicado para:

Barras de mandrilar com 1, 2 ou 3 superfícies de fixação.

Material fornecido:

Bujões roscados para furos do canal de refrigeração, porca deslizante cega.

Nota:

Predefinição, p. ex., via GARANT n.º 354760 VG1 ou 355010 VGBASIC com redução n.º 354773 (manga n.º 313291 tam. 25 com redução adicional n.º 319426; 319428 cada no tam. 40/32).

Descrição técnica

Atributo do nome do produto	d=64,5
Tipo de produto	Adaptador de troca rápida

