

**Garant****Adaptador de lâmina de serra, com rosca, para Ø de folha de serra: 40/50mm****Dados do pedido**

Número do pedido	179907 40/50
GTIN	4045197942067
Classe de artigo	210

**Descrição****Modelo:**

Revestimento Ni para uma melhor proteção contra o desgaste.

**Utilização:**

Juntamente com folhas de serra circular para sistema de serras. Para fresar chavetas ou cortar.

**Instrução:**

Para alojamento de adaptador de folha de serra com rosca, ver parte 3 do catálogo. **Produto sucessor do n.º 179905.**

**Descrição técnica**

Conjunto de parafusos tensores	219985 (TX15;4,2 Nm)
L <sub>1</sub>	35 mm
Comprimento total L <sub>tot.</sub>	36,8 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Rosca de alojamento M	M12
Número de furos de fixação	3
Círculo primitivo dos furos de fixação	17,5 mm
Modelo da haste	com rosca
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Alojamento para folhas de serra

---

**Acessórios**

Conjunto de parafusos de fixação 10 peças

219985