

Garant**Cone de expansão hidráulica HT curto, PSC 63, Ø de fixação D1: 20****Dados do pedido**

Número do pedido	308556 20
GTIN	4045197945105
Classe de artigo	31C

Descrição**Versão:**

- Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
- Ajuste axial do comprimento (curso de ajuste 10 mm) possível.
- Flexível graças à utilização de buchas intermédias.
- Rigidez geral muito elevada devido ao design otimizado.

Utilização:

Os binários transmissíveis mais elevados **de 550 Nm**, versão HT (High Torque).

- Para perfuração, mandrilagem e fresagem.
- Para maquinagem pesada durante a fresagem.
- Propriedades de amortecimento ideais, proporcionando assim uma superfície ideal da peça, aumento da vida útil e proteção do fuso.

Acessórios especiais:

Buchas redutoras n.º 302150, 302155, 302160 e 302165.

Descrição técnica

Ø de fixação D ₁	20 mm
Ø exterior D	49 mm
Projeção medida A	80 mm
Comprimento útil L ₁	41 mm
casquilho redutor adequado	302160; 302155

Ficha de dados

Alojamento	PSC 63
Norma de alojamento	ISO 26623-1
Norma de alojamento	ISO 26623-2
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de expansão hidráulico