



Conjunto completo de rebarbadoras / raspadeiras (7 suportes com lâminas), em caixa de plástico 16 peças



Dados do pedido

Número do pedido	839980
GTIN	7290003237838
Classe de artigo	83G

Descrição

Modelo:

Pegas de 200 K com **veio telescópico** e insertos intercambiáveis. Raspador de precisão com pega de metal leve e bucha de libertação rápida.

Material fornecido:

Rebarbadora universal com 3 lâminas (S100, S20, S30): 1 unid. n.º 838420

Raspador mini com lâmina para raspador especial curvada: 1 unid. n.º 839675

Rebarbadora para ranhuras de chaveta com 1 pastilha de corte (2,4 – 11 mm): 1 unid. n.º 839705

Raspador de precisão com lâmina especial em aço para ferramentas reversível: 1 unid. n.º 836400

Rebarbadora de chapa com lâmina de rebarbar (1 - 8 mm): 1 unid. n.º 839740

Raspador mini com lâmina para raspador mini reta: 1 unid. n.º 839670

Rebarbadora de furos com cabeça de rebarbar (até Ø 20 mm): 1 unid. n.º 839605

Descrição técnica

Tipo de produto	Rebarbadora
-----------------	-------------

Acessórios

Raspador de precisão com lâmina intercambiávelAço para ferramentas

836400

Desbarbadora universal, punho bicomponente com veio telescópico e 3 lâminas (S100, S20, S30)

838420

Desbarbador de furos com cabeça de desbarbamento HSS ? 20 mm

839605

Mini raspador com eixo telescópico e mini lâmina raspadora, reta

839670

Mini raspador com eixo telescópico e lâmina raspadora especial, com manivela

839675

Rebarbadora de chaveta com veio telescópico e placa de corte tamanho 11

839705

Rebarbadora de chapa com veio telescópico e lâmina em V tamanho 8

839740