

Garant**Barra de mandrilar de aço A.. SSKCL 75°, para pastilhas de corte reversíveis SC., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 25/12mm**

Dados do pedido

Número do pedido	260725 25/12
GTIN	4045197945143
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	A25R SSKCR/L12
Comprimento total L	200 mm
Ø mínimo do furo prévio D_{\min}	32 mm
Ângulo de ajuste κ	75 grau
Projeção L_1	75 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SC.. 1204..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 25
Altura de fixação L_2	24 mm
Desvio central L_3	17 mm
Tamanho da placa	12 mm
Ø haste D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20

674248 TX20