

Garant**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 25/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260724 25/12
GTIN	4045197945129
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	SC.. 1204..
Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	32 mm
Tamanho da placa	12 mm
Altura de fixação L_2	24 mm
Projeção L_1	75 mm
Código ISO do suporte	A25R SSKCR/L12
Desvio central L_3	17 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 25
Comprimento total L	200 mm
Ângulo de ajuste κ	75 grau
Ø haste D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX20

674248 TX20