

Garant

Cone porta-fresas High Performance antivibratório, cilíndrico com canais de refrigeração, HSK-A 63 A = 300, Ø do mandril d1: 16



Dados do pedido

Número do pedido	306693 16
GTIN	4045197945877
Classe de artigo	31H

Descrição

Versão:

- Haste do cone, pino de montagem e superfícies de contacto retificadas no colar.
- Com perfuração Balluff/RFID-Chip.
- Área de contacto de colar alargada.

Vantagem:

O núcleo SM, especialmente adaptado aos alojamentos, permite resultados de maquinagem ideais mesmo com saliências mais longas:

- **Poupança de tempo graças aos parâmetros de maquinagem máximos.**
- **Funcionamento silencioso e, por conseguinte, resultados de superfície perfeitos.**
- **Poupança de custos devido a uma maior vida útil da ferramenta.**
- **Proteção do fuso da máquina contra vibrações.**

Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto para fresa e porca de arrasto.

Acessórios especiais:

Chave especial n.º 309840; tubo de refrigerante n.º 309880.

Nota:

Qualidade de balanceamento G 6,3 dependente da velocidade máxima de funcionamento.

Descrição técnica

Ø do mandril d ₁	16 mm
Ø exterior D	38 mm

Ficha de dados

Comprimento do mandril porta-fresas L_4	17 mm
Projeção medida A	300 mm
Rotação máxima $n_{\text{máx.}}$	5000 r,p,m,
Ø de fixação D_1	16 mm
Alojamento	HSK-A 63 A = 300
Norma	DIN 6357
Norma de alojamento	DIN 69893
Norma de alojamento	ISO 12164-1
Norma de alojamento	DIN 69882-3
Forma	A
Concentricidade	$\leq 5 \mu\text{m}$
Estratégia de maquinagem	HPC
Oscilação	amortecido
Tipo de produto	Encaixe de cabeça de fresagem