

**Garant**

**Inserto para brochagem de perfis sextavado interior métrico Ø d = 12 mm,  
TiN, Sextavado: 10**

**Dados do pedido**

Número do pedido	293043 10
GTIN	4045197946546
Classe de artigo	29L

**Descrição****Versão:**

Com revestimento TiN.

**Utilização:**

Para a produção de perfis **numa só operação**.

**Indicado para:**

Suporte para brochagem de perfis n.º 293020 – 293079.

**Nota:**

- **Tamanhos especiais e perfis especiais a pedido.**
- **Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte a nossa aplicação ToolScout.**

**Descrição técnica**

Tamanho da chave	10 mm
L	20 mm
Material de corte	HSS

Tolerância	+ 0,15 a + 0,18 mm
Perfil	Sextavado
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Revestimento	TiN
Tipo de produto	Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis