

Inserto para brochagem de perfis Torx® interior Ø d = 12 mm, TiN, Perfil Torx®: TX7mm



Dados do pedido

Número do pedido	293063 TX7
GTIN	4045197947437
Classe de artigo	29L

Descrição

Versão:

Com revestimento TiN.

Utilização:

Para a produção de perfis **numa só operação**.

Indicado para:

Suporte para brochagem de perfis n.º 293020 – 293079.

Nota:

- **Tamanhos especiais e perfis especiais a pedido.**
- **Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte a nossa aplicação ToolScout.**

Descrição técnica

L	1,7 mm
Diâmetro exterior de oscilação Torx®	2,08 mm
Ø do furo prévio	1,5 mm
Óleo de corte	HSS

Perfil Torx®	TX7
Tolerância	0,0 a +0,01 mm
Perfil	Torx®
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Revestimento	TiN
Tipo de produto	Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis