



Grampo de cunha dupla com união mecânica, Rosca M: M6



Dados do pedido

Número do pedido	370011 M6
GTIN	4046368800803
Classe de artigo	37M

Descrição

Modelo:

- Perfil de alumínio com cunha de aço incluindo parafuso.
- Mordentes extra largos, para aparar o contorno da peça.

Vantagem:

- Fixação positiva e, por conseguinte, segura das peças de trabalho.
- Aperto simultâneo de 2 peças de trabalho.

Instrução:

A placa de bloqueio é necessária para processar o tensor de cunha dupla.

Descrição técnica

B ₂	6,6 mm
B ₁	16,05 mm
H ₁	9,4 mm
binário de aperto máximo	14,3 Nm
Força de fixação	6,68 kN
Rosca M	M6
Comprimento L	23,9 mm

Altura H	19,1 mm
Largura B	38,1 mm
Tipo de produto	Tensor de cunha