

**Anel vedante para porca de aperto ER, ER 40, Ø de fixação d: 3mm****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 309645 3 |
| GTIN | 7640128495512 |
| Classe de artigo | 39Z |

Descrição**Indicado para:**

Porcas de aperto ER n.º 309615; 309621.
Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão.

Instrução:

- **Área de aperto = medida nominal – 0,5 mm.**
- **Ø de fixação aumento de 1 mm.**
- **Ao encomendar, especificar Ø de aperto desejado!**
- **Adequado até 80 bar.**
- **Situação de instalação: Rotulagem no interior da porca de aperto.**

Descrição técnica

| | |
|------------------|---------|
| Ø de fixação d | 3 mm |
| para tipo | ER 40 |
| Conteúdo do jogo | 23 |
| Ø exterior D | 33,5 mm |
| Tipo de produto | Vedante |

