



## TY® Sortido de pontas, 8 peças, 1/4 polegada C 6,3 29 mm, Número peças: 8



### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 674163 8      |
| GTIN             | 4010995421373 |
| Classe de artigo | 63K           |

### Descrição

#### Modelo:

As pontas TY® de 29 mm de comprimento têm uma zona de torção mais longa graças ao comprimento adicional de 4 mm em comparação com as pontas de 25 mm, o que resulta numa vida útil mais longa. Ideal para berbequim potente e chaves de impactos. O acondicionamento no suporte de plástico BitBuddy® permite uma operação cómoda com uma só mão, com recolha direta das pontas do suporte para a aparafusadora.

#### Vantagem:

As pontas coloridas podem ser encontradas rápida e facilmente e podem ser facilmente encontradas **no escuro com luz UV** graças ao revestimento de cor.

#### Índice:

Pontas, C 6,3, para Phillips: 1 un. PH2

Pontas, C 6,3, para Pozidriv: Cada 1 un. tam. PZ1; PZ2; PZ3

Pontas, C 6,3, para TORX® interior: Cada 1 un. tam. TX15; TX20; TX25

Porta-pontas: 1 un.

#### Instrução:

Lanterna UV adequada LED / UV pode ser encontrada sob o UV-LED n.º 081518.

### Descrição técnica

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Perfil de saída | Chave de parafusos para Phillips |
| Perfil de saída | Chave de parafusos Pozidriv      |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Perfil de saída      | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
| Comprimento da ponta | 29 mm                                   |
| Número de peças      | 8                                       |
| Tipo de produto      | Ferramenta de pontas                    |

---

## Acessórios

|  |               |
|--|---------------|
| Lanterna de bolso LED e UV com bateria Tipo UV-LED | 081518 UV-LED |
|--|---------------|