

Garant**Barra de mandril em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 12/07mm**

Dados do pedido

Número do pedido	261354 12/07
GTIN	4045197948052
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	7 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0702..
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	15,5 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 27
Código ISO do suporte	A12K SV95CR/L07
Desvio central L_3	9 mm
Comprimento total L	125 mm
Altura de fixação L_2	11 mm
Comprimento da cabeça L_1	28 mm
Largura do pescoço L_4	9 mm
Profundidade útil T	6 mm
Ø haste D_s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200	659957 200
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6