

Garant**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 8/05mm**

Dados do pedido

Número do pedido	261354 8/05
GTIN	4045197948038
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Altura de fixação L_2	7,5 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 26
Comprimento total L	80 mm
Comprimento da cabeça L_1	15 mm
Desvio central L_3	5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0501..
Tamanho da placa	5 mm
Largura do pescoço L_4	6 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{min.}$	9,2 mm
Código ISO do suporte	A08F SV95CR/L05
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Profundidade útil T	3 mm
Ø haste D_s	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200	659957 200
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX5	674248 TX5