

**KÄRCHER****Máquina de limpeza de alta pressão não aquecida, Designação do fabricante: HD615MPLUS****Dados do pedido**

Número do pedido	078571 HD615MPLUS
GTIN	4054278359960
Classe de artigo	07C

**Descrição****Modelo:**

Máquinas de limpeza de alta pressão com motor de corrente alternada. Aparelho com **comando do botão de pressão**, sistema antitorção, mangueira de alta pressão que roda sob pressão e tubo de aço INOX rotativo. Bomba axial de 3 pistões robusta com cabeça do cilindro de latão. Entrada de água de latão. Temperatura máxima de entrada de 60 °C.

A pistola de alta pressão **EASY!Force** usa a força de recuo do jato de alta pressão e reduz assim a força de retenção para o utilizador. Proporciona um conforto de trabalho completamente novo e sem fadiga. Válvula totalmente de cerâmica melhorada. Sistema de ligação EASY!Lock integrado. Permite a configuração rápida dos acessórios (p. ex., bicos, tubos de aço) com ligações uniformes.

- **Bomba axial de 3 pistões com pistões de aço inoxidável temperados.**

**Material fornecido:**

Inclui mangueira Premium de alta pressão de 10 m, pistola EASY!Force com inserto Softgrip, tubo de aço INOX de 840 mm, bico de alto rendimento e fresa de sujidade.

**Descrição técnica**

Peso	30 kg
------	-------

Caudal	560 l/h
Proteção de rede	16 A
Designação do fabricante	HD 6/15 M Plus *EU
Consumo energético	3100 W
Pressão de trabalho	150 bar
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Máquina de limpeza de alta pressão